

## Příslušenství pro TA465 (P) a PH731

# Minitiskárna 8934

Přenosná minitiskárna 8934 umožňuje přímý tisk naměřených dat uložených v paměti přístroje TA465 (P) a PH731. Příklad i tiskárna mají bluetooth systém přenosu dat, čímž odpadá problematické propojování kabelem, zvláště při měřeních v obtížném prostředí. Minitiskárna tiskne na termopapír šířky 57 mm. Dále je vybavena úchytem, který zajistí její upevnění na pásek

-----	
TA460-P	
TA4600714001	
TEST ID	Test 001
Sample 1 Date:	02/04/09
Sample 1 Time:	11:27:33
-----	
Velocity	
Avg	0.46 m/s
Min	0.29 m/s
Max	0.62 m/s
# Samples	4
Temperature	
Avg	22.4 °C
Min	22.3 °C
Max	22.4 °C
# Samples	4
Baro Press	
Avg	993.8 hPa
Min	993.7 hPa
Max	993.8 hPa
# Samples	4
Samples	
02/04/09	
11:27:33	0.43 m/s
11:27:33	22.3 °C
11:27:33	993.8 hPa bp
11:27:45	0.50 m/s
11:27:45	22.4 °C
11:27:45	993.8 hPa bp
11:27:57	0.29 m/s
11:27:57	22.4 °C
11:27:57	993.8 hPa bp
11:28:11	0.62 m/s
11:28:11	22.4 °C
11:28:11	993.7 hPa bp



(pokud to okolnosti vyžadují). Minitiskárna má vlastní interní akumulátor, který lze nabít pomocí síťového adaptéru (230V/50-60Hz). Akumulátor je plně nabitý cca po 4 hodinách. Plně nabití zabezpečí kontinuální tisk trvající až 1 hodinu. Tiskárna je vybavena indikací stavu nabíjení a stavu baterie. Rozměry jsou 140x85x50 mm, hmotnost (včetně roličky papíru) je necelých 400 g.

Komunikace a propojení přístroje a minitiskárny je velice jednoduché. Po zapnutí minitiskárny, zvolíte v MENU přístroje položku vyhledej tiskárnu, přístroj ji poté zobrazí na displeji. Vy jen potvrdíte volbu a můžete začít tisknout naměřená data z paměti přístroje nebo data zobrazená aktuálně na displeji přístroje. Přímou na místě měření tak získáte okamžitě data v tištěné podobě.

### **Obj.č. 22487 Minitiskárna bluetooth typ 8934**

Součástí dodávky je minitiskárna včetně interního akumulátoru, síťový adaptér, úchyt na pásek, 3 roličky termopapíru (57 mm šíře).

### **Obj.č. 22486 Termopapír pro 8934 (20 roliček)**